



|   |                      |
|---|----------------------|
|  | Количество контактов |
|   | 2                    |
|  | 4                    |

|   |               |
|---|---------------|
|  | Задержка      |
|   | На включение  |
|  | На отключение |

|   |  |
|---|--|
|  | Номинальный рабочий ток контактора (А) |
|   | 9-32                                   |
|  | 40-95                                  |

Приставки контактные CP Серии Efficca

| Тип контактов | Артикул | Упаковка |
|---------------|---------|----------|
| 2НО           | CP2-20  | 10       |
| 2НЗ           | CP2-02  |          |
| 1НО+1НЗ       | CP2-11  |          |
| 4НО           | CP4-40  | 10       |
| 4НЗ           | CP4-04  |          |
| 2НО+2НЗ       | CP4-22  |          |

Приставки контактные с выдержкой времени срабатывания CD Серии Efficca

| Диапазон выдержки времени (с) | Артикул | Упаковка |
|-------------------------------|---------|----------|
| 0,1 - 3                       | CD-3s   | 10       |
| 0,1 - 30                      | CD-30s  |          |
| 10 - 180                      | CD-180s |          |
| 0,1 - 3                       | CD-3t   | 10       |
| 0,1 - 30                      | CD-30t  |          |
| 10 - 180                      | CD-180t |          |

Блокировочные устройства B Серии Efficca

| Совместимость с контакторами | Артикул | Упаковка |
|------------------------------|---------|----------|
| CC101, CC102, CC103          | B03     | 20       |
| CC104, CC105                 | B10     | 20       |